


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1584.000

Contenitori E-Box KX

Stato: 18/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1584.000 - Contenitori E-Box KX Acciaio inox

Il contenitore E-Box KX, in acciaio inox, offre un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.



Caratteristiche

Codice prodotto	KX 1584.000
Descrizione prodotto	Il contenitore KX e l'E-Box KX, in acciaio inox, offrono un elevato comfort di montaggio oltre alla flessibilità di scelta dei sistemi di chiusura. Le cerniere 180° fornite di serie consentono di accedere facilmente all'interno del contenitore.
Materiale	Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 180 Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Piastra di montaggio Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66

Caratteristiche

Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Dimensioni	Larghezza: 200 mm Altezza: 300 mm Profondità: 120 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	175 mm x 275 mm
Spessore contenitore	1,25 mm
Spessore porta	1,25 mm
Chiusura	Numero di chiusure: 1
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,55 kg
Peso lordo	3,556 kg
Codice tariffa doganale	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	KX contenitore E-Box, LxAxP: 200x300x120 mm, acciaio inox 1.4301 (304), con piastra di montaggio, monoporta, con chiusura a filo

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
--------------	---

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

PCF-declaration