
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3149.410 ventilatori da tetto TopTherm

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3149.410 - ventilatori da tetto TopTherm per TS 8

Ventilatori da tetto per TS, compatibili con le feritoie dei condizionatori da tetto TopTherm. Installazione possibile anche su tutte le superfici del tetto sufficientemente ampie. Nei modelli successivi alla serie VX IT, le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per il riutilizzo della lamiera del tetto superiore nel VX IT è necessario il telaio adattatore 5050.701.

Caratteristiche

I ventilatori da tetto hanno dime di montaggio identiche a quelle dei
condizionatori da tetto TopTherm di potenza medio-piccola.
Le feritoie di montaggio non sono compatibili. Per un ulteriore utilizzo del tetto è necessario il telaio adattatore 5050.701.
Lamiera d'acciaio, verniciata
RAL 7035
Unità precablata con ventilatore radiale incorporato Materiale di tenuta e fissaggio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
A 50 Hz: 120 W A 60 Hz: 170 W
A 50 Hz: 1,1 A A 60 Hz: 1,6 A
Larghezza: 550 mm Altezza: 125 mm Profondità: 370 mm
Larghezza feritoia: 475 mm Profondità feritoia: 260 mm
IP 43
-10 °C55 °C
A 50 Hz: 68 dB(A) A 60 Hz: 69 dB(A)

© Rittal 2025

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	9.031
Peso lordo	9.506
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177387119
ECLASS 8.0	27180716

Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3