

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SR 2341.235

# Telaio girevole grande con flangia

Stato: 22/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 2341.235 - Telaio girevole grande con flangia per armadi TS, VX SE, con larghezza 800 mm

Per armadi con larghezza di 800 mm, 22 - 45 HE, con flangia, per il montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").



## Caratteristiche

Codice prodotto	SR 2341.235
Esecuzione	Piano da 19" laterale
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio: zincato Flangia: verniciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Incl. sistema di chiusura ad aste con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	In TS/SE con angolo di apertura di 130° o 180°, a seconda del kit d'installazione scelto
Indicazioni per il montaggio	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm

# Caratteristiche

Nota	Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi» Negli armadi TS, SE a doppia porta con altezza 1800 o 2200 mm, devono essere installati telai di una taglia più piccola a causa dell'ingombro del sistema di chiusura.
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE Larghezza: = 800 mm Altezza: ≥ 2.000 mm
Unità di altezza	40 HE
Adatta per tipo di contenitore	TS VX SE
Confezione	1 pz.
Peso netto	19,32 kg
Peso lordo	20,337 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	SR Telaio girevole, totale, con flangia passacavi, per TS, VX SE, per L: 800 mm, 40 HE, montaggio laterale