## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3173.100 Feltro in poliuretano

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### SK 3173.100 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3173.100
Esecuzione	per ventilatori-filtro
Descrizione prodotto	Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale	Fibra chimica
Nota	Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.
Adatto per nr. d'ord.	3243 3244 3245
Dimensioni	Larghezza: 289 mm Altezza: 289 mm Profondità: 17 mm
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G3 secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.1
Peso lordo	0.12
Codice tariffa doganale	56039390
EAN	4028177038134
E-Number Sweden	E3404749
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

ECLASS 8.0 27180706

# Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC

© Rittal 2025 3