

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

Lampada di segnalazione a LED, compatta

Stato: 6/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - Lampada di segnalazione a LED, compatta

Lunga durata dei LED, minimi tempi di montaggio e costi di stoccaggio ridotti.

Caratteristiche

Codice prodotto	SG 2372.130
Esecuzione	rosso
Descrizione prodotto	Angolo di visualizzazione: 3 x 120°, fornitura standard: luce continua. Funzione lampeggiante: impostabile tramite PLC
Vantaggi	Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento Altezza di montaggio ridotta. Lunga durata dei LED Manutenzione e costi di stoccaggio minori
Ingresso cavi	Diametro min. cavo: 3 mm Diametro cavi max: 6,5 mm
Diametro	72 mm
Connessione elettrica	Morsetti a vite
Tipo lampada	LED
Tensione nominale di isolamento	< 60 V DC
Dimensioni	Altezza: 107 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65
Tensione nominale di esercizio	24 V 24 V (DC)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,219 kg
Peso lordo	0,233 kg
Codice tariffa doganale	85311095
ECLASS 8.0	27371230

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SG Lampada Di Segnalaz.A Led Compatta

Approvazioni

Approvazioni

UR

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK