


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2383.030 Supporto monitor

Stato: 29/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2383.030 - Supporto monitor

Adatto per il montaggio di TFT in scatola di accoppiamento CP-S, contenitore CP-L e braccio portante verticale tramite il fissaggio del contenitore, inclinabile.



Caratteristiche

Codice prodotto	SM 2383.030
Descrizione prodotto	Per il montaggio dei monitor TFT con adattatore VESA 75/100. Adattamento fino a 21" al fissaggio CP 40 (6501.070), fissaggio CP 60 per attacco braccio portante 120 x 65 mm (6206.360), al braccio portante verticale tramite adattatore di inclinazione +100°/-60° (6206.460).
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7024
Dimensioni	Larghezza: 477 mm Altezza: 372 mm Profondità: 110,5 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,033 kg
Peso lordo	3,233 kg

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	SM Supporto Tft