


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.801

## Bocchettoni pressacavi

Stato: 16/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.801 - Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                           | SZ 2411.801  |
| Vantaggi                                  | Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio.<br>Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi |
| Materiale                                 | Ottone<br>Guarnizione: CR/NBR  |
| Superficie                                | Nichelata  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min)  |
| Dimensioni                                | Altezza: 22 mm   |
| Filettatura                               | M12 x 1,5  |
| Lunghezza filettatura                     | 6 mm   |
| Diametro min. cavo                        | 3 mm   |
| Diametro cavi max                         | 6,5 mm   |
| Range temperatura di esercizio            | -40 °C...100 °C  |
| torque                                    | 5,5 Nm   |
| Passo                                     | 14 mm  |
| Dimensioni                                | Filettatura: M12 x 1,5<br>Lunghezza filettatura: 6 mm  |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 4X  |
| Confezione                                | 15 pz.   |
| Peso netto                                | 0.195  |
| Peso lordo                                | 0.222  |

## Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 74198090      |
| EAN                     | 4028177809994 |
| ETIM 9                  | EC000441      |
| ETIM 8                  | EC000441      |
| ECLASS 8.0              | 27149109      |

## Approvazioni

|              |   |
|--------------|---|
| Approvazioni | UR + C-UR (recognized)<br>VDE                                 |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |