
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SK 3181.125 Feltro a pieghe

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3181.125 - Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3181.125	
Esecuzione	per ventilatori-filtro/filtri di uscita	
Materiale	Feltro a pieghe: base poliestere, policarbonato meltblown Feltro assorbente: poliestere 100%	
Colore	bianco	
Nota	Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositiv sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.	
Adatto per nr. d'ord.	3239.3xx 3239.7xx	
Dimensioni	Larghezza: 167 mm Altezza: 167 mm Profondità: 21 mm	
Dimensioni filtro assorbente	Larghezza: 173 mm Altezza: 173 mm	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55 in caso di montaggio su ventilatori-filtro/filtri di uscita	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Informazioni sul nr. d'ord.	Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC.	
Confezione	5 pz.	
Peso netto	0.24	
Peso lordo	0.26	
Codice tariffa doganale	56039390	
EAN	4028177969100	
ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)	
, .pp	011 (1000g <u></u>	

© Rittal 2025 3