



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020

Supporto di fissaggio a parete

Stato: 13/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2508.020 - Supporto di fissaggio a parete per AX lamiera d'acciaio, KX lamiera d'acciaio, AX IT, EL

Ideale per installazioni fatte da con un operatore e in spazi ristretti.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 2508.020
Descrizione prodotto	Ideale per installazioni fatte da con un operatore e in spazi ristretti.
Vantaggi	Avvitamento diretto dal retro con una vite autofilettante nella foratura dell'armadio Facile aggancio del supporto a parete in una vite premontata nella parete Grazie alle diverse posizioni di montaggio, il fissaggio a parete può essere adattato in modo ottimale alle condizioni del luogo di installazione In alternativa alla vite autofilettante, il supporto può anche essere fissato dall'interno con una vite e un dado Ulteriore possibilità di fissaggio con un dado per applicazioni dinamiche
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura	Supporto di fissaggio a parete Tappi di copertura Materiale di fissaggio
Distanza dalla parete	20 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Lamiera d'acciaio KX Lamiera d'acciaio AX IT EL
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	4 pz.
Peso netto	0.44

Caratteristiche

Peso lordo	0.44
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale	73182900
EAN	4028177938281
E-Number Sweden	E3465271
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
--------------	----------------------------