

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.810

# Climatizzazione modulare porta climatizzata VX25

Stato: 14/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.810 - Climatizzazione modulare porta climatizzata VX25 per l'installazione delle unità clima

Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3201.810
Descrizione prodotto	Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX. Le porte climatizzate si integrano perfettamente nel design dell'armadio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Porta climatizzata senza unità clima preassemblata Cerniera 180°, angolo di apertura della porta ca. 130°
Informazioni sul nr. d'ord.	Adatto per gli armadi VX Negli armadi VX larghi 1200 mm è possibile utilizzare la porta battente standard - indipendentemente dalla posizione dell'apparecchio a sinistra o a destra Battuta della porta a destra
Adatti per	Tipo di contenitore: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Tipo di contenitore: = 1.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	29,2 kg
Peso lordo	30,4 kg
Codice tariffa doganale	94039910

# Caratteristiche

---

ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Descrizione prodotto	SK Porta VX25 per climatizzatore larghezza 600/1200 mm, altezza 2000 mm, cerniere a destra

# Approvazioni

---

Spiegazioni	Declaration of conformity - F-gas regulation
-------------	--