

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3212.230

Scambiatori di calore aria-acqua

Stato: 8/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3212.230 - Scambiatori di calore aria-acqua

montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|--|
| Codice prodotto | SK 3212.230 |
| Esecuzione | montaggio a parete Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn) |
| Descrizione prodotto | Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato. |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di tenuta e fissaggio |
| Potenza frigorifera totale | L 35 W 10 a 200 l/h: 0,3 kW |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potenza nominale assorbita Pel | A 50 Hz: 23 W A 60 Hz: 27 W |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 0,11 A A 60 Hz: 0,13 A |
| Pressione di esercizio (p max.) | 1: 10 bar |
| Adattabilità al carico | 100 % |
| Mezzo frigorifero | Acqua (vedi specifiche in Internet) |
| Temperatura acqua di mandata | 1 °C...30 °C |
| Raccordi idraulici | Raccordo filettato per tubi flessibili 3/8" |
| Range temperatura di esercizio | 1 °C...70 °C |

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Nota | Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort |
| Dimensioni | Larghezza: 150 mm Altezza: 300 mm Profondità: 85 mm |
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 2 A |
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 20 °C...55 °C |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 3,227 kg |
| Peso lordo | 3,427 kg |
| Codice tariffa doganale | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Descrizione prodotto | SK Micro Scamb.Aria Acqua |

Approvazioni

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|