

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

Ventilatori tangenziali per sistemi da 19"

Stato: 2/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Ventilatori tangenziali per sistemi da 19"

Portata d'aria 320 m³/h

Ventilatori tangenziali 2 HE con portata d'aria fino a 320 m³/h. Il basso livello di rumorosità (52 dB) ne consente l'impiego anche negli ambienti d'ufficio.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3144.000
Descrizione prodotto	I ventilatori tangenziali per il montaggio su telaio rack 19" garantiscono un maggiore flusso d'aria e basso livello di rumorosità.
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Unità precablata pronta per l'allacciamento Filtro
Numero di giri	2.245 rpm
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 37 W A 60 Hz: 46 W
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,16 A A 60 Hz: 0,22 A
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 88 mm Profondità: 163 mm
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 52 dB(A) A 60 Hz: 62 dB(A)
Differenza pressione statica max.	65 - 70 Pa
Range temperatura di esercizio	-10 °C...55 °C
Circuito interno a 50 Hz	320 m ³ /h
Circuito interno a 60 Hz	330 m ³ /h
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	2,2 kg
Peso lordo	2,4 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Ventilatore Radiale 19" 2HE

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------
