### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3237.066 Feltro in poliuretano

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### SK 3237.066 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3237.066
Esecuzione	per ventilatori-filtro EMC
Descrizione prodotto	Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale	Fibra chimica rivestita di rame-nichel-cromo
Nota	Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.	3237.060/3237.6xx
Dimensioni	Larghezza: 92 mm Altezza: 92 mm Profondità: 10 mm
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G2
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.005
Peso lordo	0.009
Codice tariffa doganale	56039390
EAN	4028177666214
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

© Rittal 2025 2

## Approvazioni

Certificati EAC

© Rittal 2025 3