

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.600

Ventilatori-filtro TopTherm

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.600 - Ventilatori-filtro TopTherm EMC

Unità completa di ventilazione con protezione EMC per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3237.600
Esecuzione	montaggio a parete EMC
Descrizione prodotto	I ventilatori-filtro EMC offrono un'elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Modifica del prodotto	La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
Ventilatore	Motore assiale, a poli separati
Portata d'aria (in aspirazione libera)	A 50 Hz: 20 m ³ /h A 60 Hz: 25 m ³ /h
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)	1 x 3237060: 15/18 m ³ /h 2 x 3237060: 16/20 m ³ /h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Caratteristiche

Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,065 A A 60 Hz: 0,07 A
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 12 W A 60 Hz: 10 W
Dimensioni	Larghezza: 116,5 mm Altezza: 116,5 mm
Dimensioni di montaggio	Profondità di montaggio: 16 mm Profondità di installazione: 43 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 92 mm Altezza foratura: 92 mm
Nota	Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano Type 3 Type 3R con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)	A 50 Hz: 55.000 h A 60 Hz: 60.000 h
Range temperatura di esercizio	-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 38 dB(A) A 60 Hz: 43 dB(A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,42 kg
Peso lordo	0,486 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27180716

Descrizione prodotto

SK Ventil. Emc 20-25M3/H 230Vac Ral 7035

Approvazioni

Approvazioni

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK