Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3178.800 Condizionatore da parete Blue e+ S

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3178.800 - Condizionatore da parete Blue e+ S 0,3 kW - 1 kW

I condizionatori Blue e+ S con la collaudata tecnologia Blue e+ offrono la massima efficienza energetica a livello mondiale. Questo è anche associato alla riduzione dell'impronta di CO\(\text{di macchine e sistemi. Disponibile in un nuovo design e con molte funzioni intelligenti.}

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3178.800
Esecuzione	montaggio a parete
Vantaggi	Contribuisce a una produzione neutrale dal punto di vista climatico con un risparmio energetico medio del 75% e una ridotta impronta di CO2
	Utilizzabile in tutto il mondo grazie al sistema multitensione e alle
	approvazioni specifiche per il paese d'utilizzo
	Monitoraggio intelligente semplificato tramite interfaccia IoT
	Funzionamento intuitivo con l'app Rittal Scan & Service
Materiale	Lamiera d'acciaio
General colour	RAL 7035
Colore	Contenitore: RAL 7035
	Griglia di aerazione: RAL 7012
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
	Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
	Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Opzioni	Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
	Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,22 kW
	Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,22 kW

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Tensione nominale di esercizio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota	Attenersi alle Istruzioni di montaggio. Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza. Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
Informazioni sul nr. d'ord.	Tolleranza: 110 V -10 % (99 V) e 240 V +10 % (264 V)
Potenza nominale	0,22 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 366,6 m³/h Circuito interno: 366,6 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,8
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 570 mm Profondità: 159 mm
Dima di foratura necessaria	Larghezza feritoia: 280 mm Altezza foratura: 550 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito interno IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12 UL Type 3R
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 0,13 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 0,08 t
Regolazione della temperatura	e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	-20 °C60 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)	3 °C60 °C

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Campo temperatura di funzionamento heat pipe	-20 °C45 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C50 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,17 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,17 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,2 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,2 kW
Pressione di esercizio (p max.)	32 bar
Confezione	1 pz.
Peso netto	12.2
Peso lordo	13.2
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177949959
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Declaration of conformity - F-gas regulation

© Rittal 2025