

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.066

## Feltro in poliuretano

Stato: 14/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.066 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

## Caratteristiche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Codice prodotto         | SK 3238.066  |
| Esecuzione              | per ventilatori-filtro EMC   |
| Descrizione prodotto    | Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm. |
| Materiale               | Fibra chimica rivestita di rame-nichel-cromo   |
| Nota                    | Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.  |
| Adatto per nr. d'ord.   | 3238.6..   |
| Dimensioni              | Larghezza: 125 mm<br>Altezza: 125 mm<br>Profondità: 12 mm  |
| Classe di filtrazione   | secondo DIN EN 779: G2   |
| Confezione              | 5 pz.  |
| Peso netto              | 0,015 kg   |
| Peso lordo              | 0,02 kg  |
| Codice tariffa doganale | 56039390   |
| ETIM 9                  | EC002513   |
| ETIM 8                  | EC002513   |
| ECLASS 8.0              | 27180706   |
| Descrizione prodotto    | SK Emv Feltri Per Sk 3238.6Xx  |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)