Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3189.945

Condizionatore da parete Blue e+ industria chimica

Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3189.945 - Condizionatore da parete Blue e+ industria chimica 1,6 kW - 5,5 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e+ Outdoor, in versione chimica, con potenze da 1600 W a 5500 W. Grazie alla speciale verniciatura dei componenti, garantiscono una protezione ottimale negli ambienti contaminati, soprattutto nelle applicazioni in cui l'acido solforico può essere presente nell'aria in forma di aerosol.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3189.945
Esecuzione	montaggio a parete Chimico
Vantaggi	Risparmio energetico medio fino al 75 % grazie ai componenti a velocità variabile e alla tecnologia heatpipe Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione senza modifiche al cablaggio Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
Product modification	La copertura per la scatola di derivazione, che protegge il collegamento elettrico del condizionatore, non è più inclusa nella fornitura dall'inizio del 2024. Le coperture 3355.200 e 3355.210 possono essere ordinate come accessori opzionali.
Applicazioni tipiche	Applicazioni in cui l'acido solforico può essere presente come aerosol nell'aria (ad es. industria della carta, industria alimentare, industria chimica, industria galvanica, offshore)
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Parti in lamiera ed elettronica verniciate con vernice trasparente Circuito frigorifero verniciato con vernice PUR 2-K
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato Materiale di fissaggio Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)

© Rittal 2025

Caratteristiche

Opzioni	Per il controllo in remoto e la connessione in rete dei chiller Blue e+, utilizzare l'interfaccia IoT con nr. d'ord. 3124.300. Il controllo remoto dei dati, dello stato di funzionamento e dei messaggi del condizionatore consente una maggiore efficienza del quadro elettrico e della macchina.
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 5,5 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 5,5 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 3,95 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 3,95 kW
Tensione nominale di esercizio	380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nota	Attenersi alle Istruzioni di montaggio. Scaricando il software, si sottoscrive un contratto tra il partner contrattuale e Rittal per l'utilizzo gratuito del software in conformità alle presenti condizioni di licenza. Utilizzabile solo per applicazioni semi-outdoor (v. Istruzioni per la descrizione)
Informazioni sul nr. d'ord.	Tolleranza: 380 V -10 % (342 V) e 480 V +5 % (509 V) Montaggio ad incasso non possibile
Potenza nominale	2,35 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 2.300 m³/h Circuito interno: 2.300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,5 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,5
Indice di efficienza energetica stagionale (SEER) 50/60 Hz	5,6
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 450 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 393 mm
Dima di foratura necessaria	Larghezza feritoia: 433 mm Altezza foratura: 1.579 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito interno IP 55

© Rittal 2025

3

Caratteristiche

Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 1,8 kg
	Global Warming Potential (GWP): 631
	CO2 equivalente (CO2e): 1,14 t
Regolazione della temperatura	e+ Controllore (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	-20 °C60 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C70 °C
Campo di temperatura di esercizio circuito frigorifero (attivo)	3 °C60 °C
Campo temperatura di	-20 °C45 °C
funzionamento heat pipe	
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C50 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
	Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
	Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
	Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 2,2 kW
Pressione di esercizio (p max.)	24 bar
Confezione	1 pz.
Peso netto	80
Peso lordo	90
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177935563

Approvazioni

Approvazioni	IEC CB 30 - KC Korea
Certificati	EAC

© Rittal 2025

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Declaration of conformity - F-gas regulation

Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 5