

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.300

# Condizionatore termoelettrico

Stato: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.300 - Condizionatore termoelettrico Potenza frigorifera/termica totale 80/80 W

I condizionatori compatti e performanti, basati sulla tecnologia Peltier, garantiscono una climatizzazione ad alta efficienza energetica per piccoli contenitori e quadri di comando. Potenza termica 80/80 W (freddo/caldo).

## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3201.300
Descrizione prodotto	Condizionatori termoelettrici performanti e compatti per climatizzare piccoli contenitori e quadri di comando.
Materiale	Dispositivo: alluminio, anodizzato
General colour	RAL 7015
Colore	Cuffia: RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	Condizionatore termoelettrico Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Accessori di montaggio Filtro Cavo USB A/B Dima di foratura
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 80 W
Potenza frigorifera totale L35 L30	Potenza frigorifera L35 L30/50 Hz : 100 W
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Corrente nominale max.	4,5 A
Corrente di avviamento	4,5 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 45 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 45 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
Potenza riscaldante	80 W

# Caratteristiche

Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 125 mm Altezza: 400 mm Profondità: 155 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Connessione elettrica	Morsetti a molla ad innesto
Regolazione della temperatura	Regolazione con PID (impostazione di fabbrica: raffreddamento +35 °C / riscaldamento +5 °C)
Range temperatura di esercizio	-30 °C...55 °C
Campo d'impostazione raffreddamento	5 °C...55 °C
Campo d'impostazione riscaldamento	-10 °C...20 °C
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,249 kg
Peso lordo	3,449 kg
Codice tariffa doganale	84186900
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descrizione prodotto	SK Cond. Termoelet 24Vdc Ral7024S

# Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Declaration of conformity - F-gas regulation Dichiarazione di conformità UK
-------------	---