

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.800

**Climatizzazione modulare porta
climatizzata VX25**

Stato: 29/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.800 - Climatizzazione modulare porta climatizzata VX25 per l'installazione delle unità clima

Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3201.800
Descrizione prodotto	Porte climatizzate in lamiera d'acciaio per il montaggio delle unità clima da SK 3307.7XX a 3310.7XX. Le porte climatizzate si integrano perfettamente nel design dell'armadio.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Porta climatizzata senza unità clima preassemblata Cerniera 180°, angolo di apertura della porta ca. 130°
Informazioni sul nr. d'ord.	Adatto per gli armadi VX Negli armadi VX larghi 1200 mm è possibile utilizzare la porta battente standard - indipendentemente dalla posizione dell'apparecchio a sinistra o a destra Battuta della porta a destra
Adatti per	Tipo di contenitore: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Tipo di contenitore: = 1.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	25.7
Peso lordo	26.8
EAN	4028177925694

Caratteristiche

ETIM 9 EC002510

ETIM 8 EC002510

ECLASS 8.0 27180702

Approvazioni

Certificati EAC

Spiegazioni Declaration of conformity - F-gas regulation