
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3239.308


Filtro di uscita Blue e+

Stato: 17/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

SK 3239.308 - Filtro di uscita Blue e+

Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.







Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3239.308
Esecuzione	montaggio a parete
Vantaggi	Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale	Plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Filtri di uscita Feltro a pieghe
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 177 mm Altezza foratura: 177 mm
Adatto per nr. d'ord.	SK 3239.7xx

© Rittal 2026

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 204 mm Altezza: 204 mm Profondità: 45,8 mm
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,37 kg
Peso lordo	0,47 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrizione prodotto	SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3239.7xx, LxA 204 x 204 mm, RAL 9005

Approvazioni

Approvazioni	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)