## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3239.824 Ventilatore-filtro Blue e+

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### SK 3239.824 - Ventilatore-filtro Blue e+ EMC

Unità di ventilazione completa con schermatura EMC un montaggio senza attrezzi sulle superfici. Portata d'aria 20 -  $900~\text{m}^3/\text{h}$ 







#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3239.824
Esecuzione	montaggio a parete EMC
Descrizione prodotto	I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Vantaggi	Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente assemblata, filtro EMC incluso
Ventilatore	Assiale, motore CC

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)	in CC: 100 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC	in CC: 75 m³/h
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Potenza nominale assorbita Pel	in CC: 5,7 kW
Corrente nominale max.	in CC: 0,27 A
Dimensioni	Larghezza: 204 mm Altezza: 204 mm Profondità: 105 mm
Profondità di installazione	84 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 177 mm Altezza foratura: 177 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Nota	Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Range temperatura di esercizio	-15 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C70 °C
Livello di rumorosità	in CC: 51 dB(A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.1
Peso lordo	1.24
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177985537

© Rittal 2025 3

### Caratteristiche

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Approvazioni

Approvazioni	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025