

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.450

Regolatore di velocità EC

Stato: 8/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.450 - Regolatore di velocità EC Sensore per regolatore di velocità

Sensore NTC per la regolazione della velocità dei ventilatori EC in funzione della temperatura per ridurre il livello di rumorosità e risparmiare energia.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3235.450
Descrizione prodotto	Sensore NTC per la regolazione della velocità dei ventilatori EC in funzione della temperatura per ridurre il livello di rumorosità e risparmiare energia. Il comando e l'alimentazione avvengono tramite un ventilatore-filtro EC.
Dati tecnici	Caratteristica di regolazione: valore nominale fisso a 35 °C, con intervallo di regolazione lineare compreso tra +35 °C (velocità massima 100%) e +20 °C (velocità minima 10%)
Parti incluse nella fornitura	Sensore esterno con cavo di connessione (lunghezza 3 m)
Confezione	1 pz.
Numero di giri	100 %
Adatto per nr. d'ord.	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Range temperatura di esercizio	-25 °C...80 °C
Tensione nominale di esercizio	10 V - 12 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 40
Peso netto	0,2 kg
Peso lordo	0,202 kg

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	85423190
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Descrizione prodotto	SK Regolatore Di Velocita' Ec

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---