Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3241.110 Ventilatori-filtro TopTherm

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3241.110 - Ventilatori-filtro TopTherm

Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3241.110	
Esecuzione	montaggio a parete	
Descrizione prodotto	I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una distribuzione dell'aria più uniforme nell'armadio.	
Product modification	La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.	
Colore	RAL 7035	
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso	
Ventilatore	Motore diagonale, a poli separati	
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)	A 50 Hz: 225 m³/h A 60 Hz: 245 m³/h	
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)	A 50 Hz: 272 m³/h A 60 Hz: 272 m³/h	
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)	1 x 3240200: 171/182 m³/h 2 x 3240200: 200/217 m³/h	
Tensione nominale di esercizio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 40 W A 60 Hz: 42 W	
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,52 A A 60 Hz: 0,48 A	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 255 mm Altezza: 255 mm	
Profondità di installazione	107 mm	
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 224 mm Altezza foratura: 224 mm	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione	
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione	
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 4 A	
Nota	Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita. Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla	
Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)	A 50 Hz: 61.000 h A 60 Hz: 60.000 h	
Range temperatura di esercizio	-30 °C55 °C	
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C70 °C	
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 54 dB(A) A 60 Hz: 56 dB(A)	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	2.2	
Peso lordo	2.38	
Codice tariffa doganale	84145915	
EAN	4028177652002	

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Approvazioni

Approvazioni	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025