

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3241.724

## Ventilatore-filtro Blue e+

Stato: 7/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3241.724 - Ventilatore-filtro Blue e+

Unità di ventilazione completa per l'installazione senza utilizzo di attrezzi. Portata d'aria da 20 a 1.160 m<sup>3</sup>/h, grado di protezione standard IP 54.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3241.724
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio.
Vantaggi	Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore	Diagonale, motore CC

# Caratteristiche

Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)	in CC: 272 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria con relativo filtro di uscita, incluso filtro a pieghe	in CC: 242 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)	in CC: 225 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC	in CC: 173 m <sup>3</sup> /h
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Potenza nominale assorbita Pel	in CC: 19,1 W
Corrente nominale max.	in CC: 0,8 A
Dimensioni	Larghezza: 255 mm Altezza: 255 mm Profondità: 129 mm
Profondità di installazione	108 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 224 mm Altezza foratura: 224 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Nota	Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
Range temperatura di esercizio	-30 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità	in CC: 53 dB(A)
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

---

Peso netto	1,97 kg
Peso lordo	2,17 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Ventilatore-filtro Blue e+, 272 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), LxAxP: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035

## Approvazioni

---

Approvazioni	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità