Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3237.718

# Ventilatore-filtro Blue e+

Stato: 1/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

# SK 3237.718 - Ventilatore-filtro Blue e+

Unità di ventilazione completa per l'installazione senza utilizzo di attrezzi. Portata d'aria da 20 a 1.160 m³/h, grado di protezione standard IP 54.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3237.718 |
| Esecuzione | montaggio a parete |
| Descrizione prodotto | I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio. |
| Vantaggi | Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle<br>Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati<br>La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione<br>Montaggio senza l'ausilio di attrezzi |
| Materiale | Plastica |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso |
| Ventilatore | Motore assiale, a poli separati |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano) | A 50 Hz: 20 m³/h<br>A 60 Hz: 25 m³/h |
| Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC | A 50 Hz: 15 m³/h<br>A 60 Hz: 18 m³/h |
| Tensione nominale di esercizio | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potenza nominale assorbita Pel | A 50 Hz: 12 W<br>A 60 Hz: 10 W |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 0,14 A<br>A 60 Hz: 0,13 A |
| Dimensioni | Larghezza: 116,5 mm<br>Altezza: 116,5 mm<br>Profondità: 64,5 mm |
| Profondità di installazione | 46 mm |
| Feritoia di montaggio | Larghezza feritoia: 92 mm<br>Altezza foratura: 92 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 con feltro in poliuretano<br>IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione |
| Grado di protezione NEMA | Type 12 con feltro in poliuretano<br>Type 3, 3R con feltro in poliuretano e cuffia di protezione |
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 2 A |
| Nota | Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla |
| Range temperatura di esercizio | -15 °C...55 °C |
| Range di temperatura stoccaggio | -30 °C...70 °C |
| Livello di rumorosità | A 50 Hz: 42 dB(A)<br>A 60 Hz: 47 dB(A) |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,4 kg |
| Peso lordo | 0,41 kg |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice tariffa doganale | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Descrizione prodotto | SK Ventilatore-filtro Blue e+, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |