

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3238.600**

**Ventilatori-filtro TopTherm**

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

# SK 3238.600 - Ventilatori-filtro TopTherm EMC

Unità completa di ventilazione con protezione EMC per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, grado di protezione standardizzato IP 54.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3238.600
Esecuzione	montaggio a parete EMC
Descrizione prodotto	I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Product modification	La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente preassemblata, filtro in poliuretano incluso
Ventilatore	Motore assiale, a poli separati
Portata d'aria (in aspirazione libera)	A 50 Hz: 52 m <sup>3</sup> /h A 60 Hz: 63 m <sup>3</sup> /h
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso filtro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)	1 x 3238060: 36/42 m <sup>3</sup> /h 2 x 3238060: 46/54 m <sup>3</sup> /h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Caratteristiche

Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,12 A A 60 Hz: 0,09 A
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 15 W A 60 Hz: 14 W
Dimensioni	Larghezza: 148,5 mm Altezza: 148,5 mm
Dimensioni di montaggio	Profondità di montaggio: 16 mm Profondità di installazione: 58,5 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 124 mm Altezza foratura: 124 mm
Nota	Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con filtro in poliuretano IP 56 con filtro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA	Type 12 con filtro in poliuretano Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X con filtro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)	A 50 Hz: 68.200 h A 60 Hz: 68.200 h
Range temperatura di esercizio	-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 46 dB(A) A 60 Hz: 49 dB(A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.9
Peso lordo	0.92
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177652439

## Caratteristiche

---

ETIM 9 EC000320

---

ETIM 8 EC000320

---

ECLASS 8.0 27180716

## Approvazioni

---

Approvazioni	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---