

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3244.708

Ventilatore-filtro Blue e+

Stato: 11/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3244.708 - Ventilatore-filtro Blue e+

Unità di ventilazione completa per l'installazione senza utilizzo di attrezzi. Portata d'aria da 20 a 1.160 m³/h, grado di protezione standard IP 54.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3244.708
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio.
Vantaggi	Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale	Plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso
Ventilatore	Diagonale, 1~ motore a condensatore

Caratteristiche

Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)	A 50 Hz: 867 m ³ /h A 60 Hz: 910 m ³ /h
Portata d'aria con relativo filtro di uscita, incluso filtro a pieghe	A 50 Hz: 720 m ³ /h A 60 Hz: 745 m ³ /h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)	A 50 Hz: 700 m ³ /h A 60 Hz: 770 m ³ /h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC	A 50 Hz: 537 m ³ /h A 60 Hz: 587 m ³ /h
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 114,4 W A 60 Hz: 153,5 W
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,51 A A 60 Hz: 0,68 A
Dimensioni	Larghezza: 323 mm Altezza: 323 mm Profondità: 156 mm
Profondità di installazione	136 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 292 mm Altezza foratura: 292 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 4 A
Nota	Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
Range temperatura di esercizio	-30 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C...70 °C

Caratteristiche

Livello di rumorosità	A 50 Hz: 64 dB(A) A 60 Hz: 66 dB(A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,8 kg
Peso lordo	5,002 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Ventilatore-filtro Blue e+, 867/910 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, LxAxP: 323 x 323 x 156 mm, RAL 9005

Approvazioni

Approvazioni	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità