Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SK 3238.810

# Ventilatore-filtro Blue e+


Stato: 4/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

# SK 3238.810 - Ventilatore-filtro Blue e+ EMC

Unità di ventilazione completa con schermatura EMC un montaggio senza attrezzi sulle superfici. Portata d'aria 20 - 900 m³/h







## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3238.810 |
| Esecuzione | montaggio a parete<br>EMC |
| Descrizione prodotto | I ventilatori-filtro EMC offrono un elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3. |
| Vantaggi | Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle<br>Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati<br>La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione<br>Montaggio senza l'ausilio di attrezzi |
| Materiale | Plastica |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Unità completamente assemblata, filtro EMC incluso |
| Ventilatore | Motore assiale, a poli separati |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano) | A 50 Hz: 53 m³/h<br>A 60 Hz: 64 m³/h |
| Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC | A 50 Hz: 40 m³/h<br>A 60 Hz: 46 m³/h |
| Tensione nominale di esercizio | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potenza nominale assorbita Pel | A 50 Hz: 15,4 W<br>A 60 Hz: 15,8 W |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 0,2 A<br>A 60 Hz: 0,21 A |
| Dimensioni | Larghezza: 148,5 mm<br>Altezza: 148,5 mm<br>Profondità: 82,5 mm |
| Profondità di installazione | 64 mm |
| Feritoia di montaggio | Larghezza feritoia: 124 mm<br>Altezza foratura: 124 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 con feltro in poliuretano<br>IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione |
| Grado di protezione NEMA | Type 12 con feltro in poliuretano<br>Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione |
| Fusibile di protezione | Interruttore automatico/fusibile: 2 A |
| Nota | Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display. |
| Range temperatura di esercizio | -15 °C...55 °C |
| Range di temperatura stoccaggio | -30 °C...70 °C |
| Livello di rumorosità | A 50 Hz: 52 dB(A)<br>A 60 Hz: 54 dB(A) |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,68 kg |
| Peso lordo | 0,68 kg |
| Codice tariffa doganale | 84145915 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Descrizione prodotto | SK Ventilatore-filtro EMC Blue e+, 53/64 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |