

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.066

Feltro in poliuretano

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.066 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3239.066
Esecuzione	per ventilatori-filtro EMC
Descrizione prodotto	Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale	Fibra chimica rivestita di rame-nichel-cromo
Nota	Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Adatto per nr. d'ord.	3239.6..
Dimensioni	Larghezza: 178 mm Altezza: 178 mm Profondità: 17 mm
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G3
Confezione	5 pz.
Peso netto	0,05 kg
Peso lordo	0,054 kg
Codice tariffa doganale	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrizione prodotto	SK Emv Feltri Per Sk 3239.6Xx

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)