Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3239.118 Ventilatori-filtro TopTherm

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3239.118 - Ventilatori-filtro TopTherm

Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3239.118
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una distribuzione dell'aria più uniforme nell'armadio.
Product modification	La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
Ventilatore	Motore assiale, a poli separati
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)	A 50 Hz: 100 m³/h A 60 Hz: 115 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)	A 50 Hz: 110 m³/h A 60 Hz: 125 m³/h
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)	1 x 3239208: 74/87 m³/h 2 x 3239208: 84/98 m³/h

© Rittal 2025

Caratteristiche

Tensione nominale di esercizio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 16,5 W
	A 60 Hz: 14,9 W
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,24 A
	A 60 Hz: 0,18 A
Dimensioni	Larghezza: 204 mm
	Altezza: 204 mm
Profondità di installazione	90 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 177 mm
	Altezza foratura: 177 mm
Grado di protezione IP secondo	IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IEC 60 529	IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
	IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
	Type 3
	Type 3R Type 4
	Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Nota	Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita. Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
Vita utila dal vantilatora (L10, 40	A 50 Hz: 68.200 h
vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)	A 60 Hz: 68.200 h
Range temperatura di esercizio	-15 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C70 °C
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 46 dB(A)
	A 60 Hz: 49 dB(A)
Confezione	1 pz.

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Peso netto	0.92
Peso lordo	1.04
Codice tariffa doganale	84145915
EAN	4028177663480
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approvazioni

Approvazioni	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025