

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.824

## Ventilatore-filtro Blue e+

Stato: 11/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.824 - Ventilatore-filtro Blue e+ EMC

Unità di ventilazione completa con schermatura EMC un montaggio senza attrezzi sulle superfici. Portata d'aria 20 - 900 m<sup>3</sup>/h



## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3239.824
Esecuzione	montaggio a parete EMC
Descrizione prodotto	I ventilatori-filtro EMC offrono un'elevata schermatura e attenuazione dei disturbi e soddisfano i requisiti della categoria 2 secondo EN 61587-3.
Vantaggi	Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità completamente assemblata, filtro EMC incluso
Ventilatore	Assiale, motore CC

# Caratteristiche

Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)	in CC: 100 m <sup>3</sup> /h
Portata d'aria in aspirazione libera (con filtro in poliuretano) DC	in CC: 75 m <sup>3</sup> /h
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Potenza nominale assorbita Pel	in CC: 5,7 kW
Corrente nominale max.	in CC: 0,27 A
Dimensioni	Larghezza: 204 mm Altezza: 204 mm Profondità: 105 mm
Profondità di installazione	84 mm
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 177 mm Altezza foratura: 177 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 2 A
Nota	Per il miglioramento dell'efficienza energetica e un aumento della durata dei ventilatori è consigliato l'uso di termostati di regolazione della temperatura interna dell'armadio o di termostati con display.
Range temperatura di esercizio	-15 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità	in CC: 51 dB(A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,1 kg
Peso lordo	1,24 kg
Codice tariffa doganale	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0	27180716
Descrizione prodotto	SK Ventilatore-filtro Blue e+, EMC, 100 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), LxAxP: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

---

# Approvazioni

---

Approvazioni	30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

---