
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.612

Tubo flessibile scarico condensa

Stato: 3/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.612 - Tubo flessibile scarico condensa

Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3301.612
Descrizione prodotto	Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
Materiale	PVC trasparente
Diametro	12 mm
Lunghezza	10 m
Spessore del materiale	2 mm

© Rittal 2026

Caratteristiche

Adatto per nr. d'ord.	3209...3210 3214.100 3215.100 3216.480 3273.... 3304...3305 3328...3329 3332.... 3359.... 3363...3364 3366.... 3373...3375 3377...3378 3382...3385 3386...3387 3178.80x / 3478.80x 3179.80x / 3479.80x 3180.800 / 3480.800 3184.8x0 / 3484.8x0 3185.xxx / 3485.xxx 3186.xxx / 3486.xxx 3187.xxx / 3487.xxx 3188.xxx / 3488.xxx 3189.xxx / 3489.xxx
Dimensioni	Lunghezza: 10 m
Confezione	1 pz.
Peso netto	1 kg
Peso lordo	1,03 kg
Codice tariffa doganale	40094200
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Descrizione prodotto	SK Tubo Scarico Condensa