Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3303.600

Condizionatore da parete TopTherm Blue e

Stato: 1/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3303.600 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3303.600
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia loT tramite l'adattatore Blue e loT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Colore	RAL 9007
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,34 kW

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C50 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C70 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Range temperatura di esercizio	10 °C50 °C
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 0,11 t
Protection category NEMA	UL Type 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Dimensioni	Larghezza: 280 mm Altezza: 550 mm Profondità: 210 mm
Esecuzione	montaggio a parete
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 315 m³/h Circuito interno: 265 m³/h
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A

© Rittal 2025

3

Caratteristiche

Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Confezione	1 pz.
Peso netto	18
Peso lordo	19
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177379640
E-Number Sweden	E3404555
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025