

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.400

## Filtro di uscita Blue e+

Stato: 11/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.400 - Filtro di uscita Blue e+ EMC

Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3243.400
Esecuzione	montaggio a parete EMC
Vantaggi	Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Filtri di uscita Feltro EMC
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 292 mm Altezza foratura: 292 mm
Adatto per nr. d'ord.	SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Dimensioni	Larghezza: 323 mm Altezza: 323 mm Profondità: 44,7 mm

## Caratteristiche

---

Grado di protezione NEMA	Type 12 con feltro in poliuretano Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 54 con feltro in poliuretano IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,94 kg
Peso lordo	0,941 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Descrizione prodotto	SK Filtro di uscita Blue e+, EMC, per ventilatori-filtro 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx, LxA 323 x 323 mm, RAL 7035

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--