

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Tubo flessibile di raccordo

Stato: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Tubo flessibile di raccordo

Tubo di raccordo flessibile e accorciabile, completo di ghiera su entrambe le terminazioni, per il collegamento dell'unità LCP/LCU ad un sistema fisso di distribuzione idraulica.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3311.040
Materiale	NBR (interno) con spirale in acciaio e inserto in tessuto
Esecuzione	Impianti di raffreddamento
Lunghezza	1,8 m
Raccordi idraulici	G 1½" IG
Range temperatura di esercizio	-30 °C...70 °C
Pressione di esercizio (p max.)	16 bar
Confezione	2 pz.
Peso netto	6,302 kg
Peso lordo	6,779 kg
Codice tariffa doganale	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descrizione prodotto	SK Tubo flessibile per collegamento idrico inferiore e superiore, per LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm