Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3313.290 Liquid Cooling Package

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3313.290 - Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Raffreddamento basato su rack da uno a due rack IT. Ottimizzazione costante della potenza frigorifera grazie all'impiego di un compressore con range di potenza scalabile nelle unità LCP Inline DX (evaporatore). Per il funzionamento dell'apparecchio è necessario un condensatore remoto.







Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3313.290
Esecuzione	DX
Vantaggi	Massima efficienza energetica e prestazionale grazie alla tecnologia di ventilazione con motori EC e ai sistemi di regolazione e controllo ideali per l'IT cooling Perdita di pressione contenuta sul lato aria e minore potenza elettrica assorbita dai ventilatori Regolazione della temperatura dell'aria di mandata sui server Grazie al compressore a velocità regolabile la potenza frigorifera viene adattata e ottimizzata in base alle effettive necessità Di serie sensore di temperatura integrato sul circuito aria Manutenzione specifica dell'LCP DX con separazione fisica tra il circuito frigorifero e gli armadi server
Applicazioni tipiche	Ideale per il raffreddamento di ambienti di piccole e medie dimensioni Uno o due rack raffreddabili separatamente

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Funzionamento	LCP aspira l'aria lateralmente sul retro dell'armadio server, la raffredda tramite lo scambiatore compatto ad alte prestazioni, quindi espelle l'aria raffreddata lateralmente sul fronte dell'armadio server L'energia termica assorbita viene rimossa dal condensatore installato all'esterno dell'edificio, senza surriscaldare il locale d'installazione
Materiale	Lamiera d'acciaio, verniciata
Opzioni	Umidificatore Deumidificatore e batteria di postriscaldamento Pompa di drenaggio condensa Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
Esecuzione	Impianti di raffreddamento
Monitoraggio	Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet Comunicazione e integrazione dei dati nel software Rittal RiZone
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera utile L22 L35: 20 kW
Potenza frigorifera totale/numero di ventilatori	20 kW/4
Campo di modulazione	5 - 20 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)	A 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.200 mm
Adatta per tipo di contenitore	VXIT
Installazione negli armadi in batteria	A filo
Tensione nominale di esercizio	380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 12,4 A
Potenza frigorifera max	20 kW
Connessione elettrica	Morsetti di connessione

© Rittal 2025

3

Caratteristiche

Adattabilità al carico	100 %
Ventilatori con motori EC	sì
Interfaccia SNMP	sì
I ventilatori sono sostituibili in esercizio	sì
Regolazione della temperatura	Regolazione continua del ventilatore Compressore a inverter
Corrente di avviamento	32 A
Range temperatura di esercizio	5 °C35 °C
Livello di rumorosità	A 50 Hz: 68 dB(A)
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 20
Opzioni	Umidificatore Deumidificatore e batteria di postriscaldamento Pompa di drenaggio condensa Condensatore per basse temperature / alte temperature (-40 °C/+53 °C)
Confezione	1 pz.
Peso netto	250
Peso lordo	261
Codice tariffa doganale	84186900
EAN	4028177953819
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità