

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.705 Feltro in poliuretano

Stato: 9/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.705 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Codice prodotto | SK 3322.705 |
| Esecuzione | per ventilatori-filtro |
| Descrizione prodotto | Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm. |
| Materiale | Fibra chimica |
| Nota | Non adatto per l'utilizzo nei ventilatori-filtro EMC. |
| Adatto per nr. d'ord. | 3238.... |
| Dimensioni | Larghezza: 120 mm Altezza: 120 mm Profondità: 12 mm |
| Classe di filtrazione | secondo DIN EN 779: G2 secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Confezione | 50 pz. |
| Peso netto | 0,2 kg |
| Peso lordo | 0,253 kg |
| Codice tariffa doganale | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descrizione prodotto | SK Feltro di ricambio, per ventilatori filtro, SK 3238..., LAP: 120 x 120 x 12 mm |

Approvazioni

Approvazioni

CSA

UR + C-UR (recognized)