

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3305.600**

**Condizionatore da parete TopTherm  
Blue e**

Stato: 4/05/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3305.600 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».



## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 3305.600
Esecuzione	montaggio a parete
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Colore	RAL 9007
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,73 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,18 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 6,1 A A 60 Hz: 6,5 A

# Caratteristiche

Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 12 A A 60 Hz: 14 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 805 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 585 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 950 mm Profondità: 260 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 0,61 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 0,38 t
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,87 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,96 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,91 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1 kW
Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 16 A
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Confezione	1 pz.
Peso netto	35.15

## Caratteristiche

---

Peso lordo	39
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177379756
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

---

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

---