

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3336.390

Chiller Blue e

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3336.390 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

I chiller Blue e integrati in contenitori stand-alone forniscono un raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua di raffreddamento. La tecnologia microchannel consente una riduzione del mezzo frigorifero. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly. La funzioni di sicurezza, fornite di serie, soddisfano i criteri di massima sicurezza. Grazie a pacchetti di opzioni preconfigurati i tempi di consegna sono ridotti.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3336.390
Esecuzione	Struttura compatta e resistente, conforme agli standard industriali Sistema di segnalazione con contatto di allarmi a potenziale libero
Vantaggi	Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel Display touch per una interfaccia utente semplificata Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base Funzioni di sicurezza integrate Opzioni preconfigurate
Colore	Contenitore: RAL 7035 Zoccolo: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Chiller pronto per l'allacciamento Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 44 (elettronica)
Potenza frigorifera totale Tw10 / Tu32	Potenza frigorifera Tw10 Tu32/50 Hz: 6,02 kW Potenza frigorifera Tw10 Tu32/60 Hz: 7,09 kW
Potenza frigorifera totale Tw18 / Tu32	Potenza frigorifera Tw18 Tu32/50 Hz: 7,81 kW Potenza frigorifera Tw18 Tu32/60 Hz: 9,34 kW
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 7,35 kW Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 8,68 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)	A 50 Hz: 1.600 m ³ /h A 60 Hz: 2.000 m ³ /h

Caratteristiche

Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni	Larghezza: 655 mm Altezza: 1.185 mm Profondità: 890 mm
Livello di rumorosità	64,9 dB(A)
Range temperatura di esercizio	10 °C...43 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorifero	10 °C...25 °C
Isteresi di temperatura	± 2 K
Mezzo/fluido frigorifero	Mezzo frigorifero: R410A Quantità: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 2.088 CO ₂ equivalente (CO ₂ e): 1,98 t
Pressione pompa	A 50 Hz: 3 bar A 60 Hz: 4 bar
Portata (mezzo frigorifero)	A 50 Hz: 25 l/min A 60 Hz: 30 l/min
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 4,18 kW A 60 Hz: 5,26 kW
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 7,6 A A 60 Hz: 8,16 A
Raccordi idraulici	R ¾" IG
Numero di circuiti	1
Serbatoio	Materiale: INOX 1.4305 Volume: 30 l
Peso in esercizio	210 kg
Confezione	1 pz.
Peso netto	155
Peso lordo	178.5
Codice tariffa doganale	84186900

Caratteristiche

EAN	4028177974500
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Declaration of conformity - F-gas regulation
-------------	---
