

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3336.460 Chiller Blue e

Stato: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3336.460 - Chiller Blue e 8 - 48 kW

I chiller Blue e integrati in contenitori stand-alone forniscono un raffreddamento centralizzato ed economico dell'acqua di raffreddamento. La tecnologia microchannel consente una riduzione del mezzo frigorifero. Utilizzo intuitivo grazie al display touch e alle interfacce intelligenti per lavorazioni e analisi user-friendly. Le funzioni di sicurezza, fornite di serie, soddisfano i criteri di massima sicurezza. Grazie a pacchetti di opzioni preconfigurati i tempi di consegna sono ridotti.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3336.460
Esecuzione	Struttura compatta e resistente, conforme agli standard industriali Sistema di segnalazione con contatto di allarmi a potenziale libero
Vantaggi	Riduzione della quantità di refrigerante grazie alla tecnologia microchannel Display touch per una interfaccia utente semplificata Controllo a distanza (Monitoring) pre-integrato nell'unità di base Funzioni di sicurezza integrate Opzioni preconfigurate
Colore	Contenitore: RAL 7035 Zoccolo: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Chiller pronto per l'allacciamento Documentazione tecnica multilingue, schemi di funzionamento e delle connessioni elettriche
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 44 (elettronica)
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Potenza frigorifera Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW Potenza frigorifera Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW
Portata d'aria (in aspirazione libera)	A 50 Hz: 12.000 m ³ /h A 60 Hz: 14.500 m ³ /h
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioni	Larghezza: 900 mm Altezza: 1.733 mm Profondità: 1.800 mm

Caratteristiche

Livello di rumorosità	78 dB(A)
Range temperatura di esercizio	10 °C...43 °C
Range temperatura di esercizio mezzo frigorifero	10 °C: 25 °C
Isteresi di temperatura	± 2 K
Mezzo/fluido frigorifero	Mezzo frigorifero: R-513A Quantità: 8 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 5,05 t
Pressione pompa	A 50 Hz: 2,3 bar A 60 Hz: 3,45 bar
Portata (mezzo frigorifero)	A 50 Hz: 90 l/min A 60 Hz: 105 l/min
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 17,27 kW A 60 Hz: 20,66 kW
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 29,14 A A 60 Hz: 30,04 A
Raccordi idraulici	R 1½" IG
Numero di circuiti	1
Serbatoio	Materiale: Acciaio inox AISI304 - 1.4301 (V2A) Volume: 185 l
Peso in esercizio	660 kg
Confezione	1 pz.
Peso netto	406 kg
Peso lordo	506 kg
Codice tariffa doganale	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SK Chiller Blue e 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz,
LxAxP: 900 x 1.733 x 1.800 mm

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - F-gas regulation