Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3366.500

Condizionatore da parete TopTherm Blue e

Stato: 24/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SK 3366.500 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3366.500
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia loT tramite l'adattatore Blue e loT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato Materiale di fissaggio per «montaggio incassato»
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,6 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,15 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio sporgente del condizionatore, è possibile montare la cornice di chiusura 3377.000 fornita a parte come materiale di fissaggio. Essa conferisce all'insieme «armadio e condizionatore» una linea compatta.
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 6,7 A A 60 Hz: 6,9 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 22 A A 60 Hz: 24 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 910 m³/h Circuito interno: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,65
Esecuzione	montaggio a parete
Design speciale	Slim
Dimensioni	Larghezza: 435 mm Altezza: 1.590 mm Profondità: 205 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 1 t
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,84 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,97 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,13 kW

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	63.65
Peso lordo	67
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177429703
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025