

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3373.504

Scambiatori di calore aria-acqua

Stato: 18/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3373.504 - Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3373.504
Esecuzione	montaggio a parete Componenti del circuito acqua in acciaio inox (1.4571)
Descrizione prodotto	Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Apparecchio precablatato pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di tenuta e fissaggio
Potenza frigorifera totale	L 35 W 10 a 400 l/h: 2 kW
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel	A 50 Hz: 110 W A 60 Hz: 140 W
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 0,38 A A 60 Hz: 0,43 A
Pressione di esercizio (p max.)	1 - 10 bar
Adattabilità al carico	100 %
Mezzo frigorifero	Acqua (vedi specifiche in Internet)
Temperatura acqua di mandata	1 °C...30 °C
Raccordi idraulici	Manicotto per tubo flessibile ½" G ¾" AG
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)

Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	1 °C...70 °C
Nota	Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 950 mm Profondità: 145 mm
Informazioni sul nr. d'ord.	Termini di consegna su richiesta
Fusibile di protezione	Interruttore automatico/fusibile: 4 A
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	18.715
Peso lordo	19.7
Codice tariffa doganale	84158300
EAN	4028177496026
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Approvazioni

Approvazioni	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	---

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità