



SK 3374.540 - Scambiatori di calore aria-acqua montaggio a parete

Classi di potenza 375 - 5.000 W. Per ambienti critici. Soluzioni di montaggio agevoli per l'installatore e flessibilità di configurazione delle connessioni idriche. L'installazione è possibile sia ad incasso che sporgente.

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|--|
| Codice prodotto | SK 3374.540 |
| Esecuzione | montaggio a parete Componenti del circuito acqua in rame/ottone (Cu/CuZn) |
| Descrizione prodotto | Per ambienti difficili e campi di temperatura fino a +70 °C. Opzioni di montaggio semplificate e connessioni idriche flessibili. Può essere montato sporgente o completamente incassato. |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento Dima di foratura Materiale di tenuta e fissaggio |
| Potenza frigorifera totale | L 35 W 10 a 400 l/h: 3 kW |
| Tensione nominale di esercizio | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
| Potenza nominale assorbita Pel | A 50 Hz: 169 W A 60 Hz: 232 W |
| Corrente nominale max. | A 50 Hz: 0,44 A A 60 Hz: 0,58 A |
| Pressione di esercizio (p max.) | 1: 10 bar |
| Adattabilità al carico | 100 % |
| Mezzo frigorifero | Acqua (vedi specifiche in Internet) |
| Temperatura acqua di mandata | 1 °C...30 °C |
| Raccordi idraulici | Manicotto per tubo flessibile ½" G ¾" AG |
| Regolazione della temperatura | Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C) |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Range temperatura di esercizio | 1 °C...70 °C |
| Nota | Valvola di non ritorno integrata nella versione con controllore e-Comfort |
| Dimensioni | Larghezza: 400 mm Altezza: 950 mm Profondità: 145 mm |
| Campo d'impostazione temperatura di esercizio | 20 °C...55 °C |
| Fusibile di protezione | Interruttore per trasformatore: 3,5...5 A |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 25,65 kg |
| Peso lordo | 27 kg |
| Codice tariffa doganale | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Descrizione prodotto | SK scambiatore di calore aria/acqua, da parete, 3 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, controllo Comfort, componenti del circuito dell'acqua: rame/ottone, LAP: 400 x 950 x 145 mm |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|--------------|---|