## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3327.700 Feltro in poliuretano

Stato: 7/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### SK 3327.700 - Feltro in poliuretano

Feltri di ricambio per ventilatori da tetto, ventilatori-filtro o condizionatori termoelettrici per proteggere efficacemente i componenti dell'armadio da sporco, polvere e acqua.





#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3327.700
Esecuzione	per ventilatori-filtro
Descrizione prodotto	Realizzati in fibre a maglie fini. Resistenti al calore fino a 100 °C, autoestinguenti secondo DIN 53 438, classe F1. Lato aria contaminata: struttura aperta. Lato entrata aria pulita: struttura chiusa. Filtraggio garantito per quasi tutti i generi di polveri a granulometria maggiore di 10 µm.
Materiale	Fibra chimica
Nota	Le prestazioni, il grado di protezione e le approvazioni dei dispositivi sono garantiti solo in combinazione con i feltri originali Rittal.
Classe di filtrazione	secondo DIN EN 779: G3 secondo DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.09
Peso lordo	0.093
Codice tariffa doganale	56039390
EAN	4028177205314
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

ECLASS 8.0 27180706

## Approvazioni

Certificati EAC

© Rittal 2025

3