

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.510

Condizionatore da parete TopTherm
Blue e

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3328.510 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3328.510
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Apparecchio precablatato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2,39 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,52 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Tensione nominale di esercizio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 13,4 A A 60 Hz: 14,8 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 27 A A 60 Hz: 27 A

Caratteristiche

Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 980 m ³ /h Circuito interno: 980 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 1.580 mm Profondità: 295 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Mezzo/fluido frigorigeno	Mezzo frigorigeno: R-513A Quantità: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ equivalente (CO ₂ e): 0,6 t
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C
Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1,08 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Interruttore per trasformatore: 18...25 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	69.35
Peso lordo	75
Codice tariffa doganale	84158200
EAN	4028177323049

Caratteristiche

E-Number Sweden	E3404557
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC
Spiegazioni	FCC Dichiarazione di conformità Declaration of conformity - F-gas regulation Dichiarazione di conformità UK
