

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.640

**Condizionatore da parete TopTherm
Blue e**

Stato: 4/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.640 - Condizionatore da parete TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 300 W a 4000 W e con evaporatore elettronico della condensa negli apparecchi a partire da 1000 W. Disponibili anche nei formati «orizzontali» e «slim».



Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3328.640
Esecuzione	montaggio a parete
Descrizione prodotto	Condizionatori da parete Blue e ad elevata efficienza energetica, potenza refrigerante da 300 W a 4000 W, con rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa integrato negli apparecchi da 1000 W in su.
Vantaggi	Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Colore	RAL 9007
Parti incluse nella fornitura	Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto) Dima di foratura Materiale di fissaggio Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato

Caratteristiche

Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511	Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 2,05 kW Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 2,25 kW Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 1,35 kW Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 1,5 kW
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Corrente nominale max.	A 50 Hz: 2,2 A A 60 Hz: 2,4 A
Corrente di spunto (massima)	A 50 Hz: 4,8 A A 60 Hz: 5,5 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)	Circuito esterno: 900 m ³ /h Circuito interno: 900 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25 Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Esecuzione	montaggio a parete
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 1.580 mm Profondità: 295 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	Circuito esterno IP 34 Circuito interno IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Mezzo/fluido frigorifero	Mezzo frigorifero: R-513A Quantità: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 equivalente (CO2e): 0,6 t
Regolazione della temperatura	Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio	10 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio	20 °C...55 °C

Caratteristiche

Potenza nominale assorbita Pel	Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,92 kW Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 1,15 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 1,15 kW Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Pressione di esercizio (p max.)	28 bar
Fusibile di protezione	Magnetotermico motore: 6,3...10 A
Confezione	1 pz.
Peso netto	65,55 kg
Peso lordo	69 kg
Codice tariffa doganale	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descrizione prodotto	RT T Inox Parete Comfort 2000W 400/460V

Approvazioni

Approvazioni	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Declaration of conformity - F-gas regulation Dichiarazione di conformità UK
