

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3433.010

# Portafusibili a cavaliere

Stato: 26/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3433.010 - Portafusibili a cavaliere

Tripolari, per interasse sbarre 60 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3433.010
Materiale	Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro Protezione dai contatti accidentali: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Nota	L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Fusibili	D III-E 33 (ghiera calibrata)
Tensione nominale di isolamento Ui	690 V
Corrente nominale max.	63 A
Tensione nominale di esercizio	690 V (DC) 690 V, 3~
Nota	Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensioni	Larghezza: 57 mm Altezza: 209 mm
Connessione di conduttori	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Numero dei poli	3 poli
Tensione nominale di esercizio (L1 + L2)	690 V (DC)
Tensione nominale di esercizio (L1 + L3)	690 V (DC)

## Caratteristiche

---

Sezione del conduttore tondo	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Confezione	10 pz.
Peso netto	3 kg
Peso lordo	3,18 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,071
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Descrizione prodotto	SV Portafusibile Diii-E33 63A Conf. 10 P

## Approvazioni

---

Approvazioni	ABS DNV Lloyds Register
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità