

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3574.005


Sbarre lamellari in rame

Stato: 17/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 3574.005 - Sbarre lamellari in rame

Lamelle in rame elettrolitico purissimo F20, lunghezza: 2000 mm/sbarra.



Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3574.005
Materiale	Rame lamellare: Purissimo rame elettrolitico F20 Isolamento: mescola vinilica ad alta resistenza, dilatazione 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, resistenza al fuoco secondo UL-94 V0, rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Lunghezza	2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	965 A
Rated current for temperature increase 30 K	730 A
Rated current for temperature increase 70 K	1.155 A

Caratteristiche

Nota	Configurazione = numero di lamelle x larghezza lamelle x spessore lamelle Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze Dalla somma della temperatura ambiente e dell'aumento di temperatura si ottiene la temperatura di conduzione della sbarra lamellare in rame piatto. Esempio: SV 3565.005 con $I_n = 180 \text{ A}$, vale a dire che la temperatura aumenta di 30 K. Con una temperatura ambiente di 35°C si ottiene la temperatura di lavoro della sbarra di $35^\circ\text{C} + 30 \text{ K} = 65^\circ\text{C}$.
Esecuzione in rame piatto lamellare	Numero di lamelle: 10 Larghezza lamelle: 32 mm Spessore lamelle: 1 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	6.198
Peso lordo	6.44
Quota di rame (kg / pezzo)	5.73
Codice tariffa doganale	85446010
EAN	4028177666801
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK