


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.060

Telaio di serraggio multi cassette

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.060 - Telaio di serraggio multi cassette

Lavorazione contemporanea di più casse nel centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per un minore impegno di attrezzamento e una maggiore produttività.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.060
Esecuzione	Dispositivo di serraggio pneumatico
Descrizione prodotto	Consente la lavorazione in parallelo di alloggiamenti nella zona di lavorazione cubi del centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Nota	L'impiego del telaio di serraggio (nr. d'ord. 4050.080) nel centro di lavoro BC (nr. d'ord. 4050.230) è possibile esclusivamente con la variante a due porte.
Adatto per nr. d'ord.	4050.101 4055.910 4055.911
Suitable for	Perforex BC 1001 HS Perforex MT 1101 Perforex MT 1101 S
Dimensioni di serraggio dei contenitori max.	Larghezza: 200 mm Altezza: 300 mm Profondità: 300 mm
Dimensioni di serraggio dei contenitori min.	Larghezza: 85 mm Altezza: 70 mm Profondità: 70 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	25
Peso lordo	25
Codice tariffa doganale	84669360

Caratteristiche

EAN	4028177804302
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
