Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.150 Tavolo di assemblaggio

Stato: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4050.150 - Tavolo di assemblaggio

I tavoli di montaggio per piastre di montaggio e contenitori sono mobili, inclinabili e, a seconda del modello, anche regolabili in altezza.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.150
Esecuzione	150 MN (inclinazione regolabile manualmente)
Descrizione prodotto	I tavoli di montaggio per piastre di montaggio e contenitori sono mobili, inclinabili e, a seconda del modello, anche regolabili in altezza.
Vantaggi	Consente di lavorare in ergonomia, senza sollecitare la schiena Posizionabili e utilizzabili con flessibilità perché sono indipendenti dalla rete elettrica Minimo ingombro quando è inutilizzato Facile manovrabilità grazie a quattro ruotegirevoli e alla funzione di bloccaggio Fissaggio regolabile delle piastre di montaggio mediante dispositivi di serraggio a sgancio rapido
Dati tecnici	Regolazione dell'inclinazione ca. 0 – 80°
Parti incluse nella fornitura	Tavolo di assemblaggio 1 conf. unità di serraggio inferiore 1 conf. unità di serraggio superiore
Nota	Con l'estensione per tavolo di montaggio è possibile lavorare superfici utili di 1900 x 1900.
Dimensioni della macchina	Larghezza: 1.400 mm Profondità: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Larghezza: 1.110 mm Altezza: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Larghezza: 1.110 mm Altezza: 1.230 mm
Carico	150 kg

© Rittal 2025

Caratteristiche

Altezza di lavoro	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	123	
Peso lordo	138	
Codice tariffa doganale	84279000	
EAN	4028177804609	
ETIM 9	EC002224	
ETIM 8	EC002224	
ECLASS 8.0	36659090	

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025 3